

## Cavo di collegamento

VSTGN040MSS00,5K04STGN040MSS



## Applicazione

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati;<br>cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
| Modello        | cavo Ethernet, codificato D                                                                        |
| Applicazione   | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;<br>Applicazioni industriali / automazione industriale |
| Senza silicone | si                                                                                                 |

## Dati elettrici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tensione di esercizio [V]       | 30 AC / 60 DC |
| Classe di isolamento            | III           |
| Capacità di corrente totale [A] | 4             |

## Condizioni ambientali

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente [°C]        | -25...90     |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90     |
| Grado di protezione              | IP 65; IP 67 |

## Dati meccanici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Peso [g]                        | 72,9              |
| Materiale corpo                 | TPU               |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato |
| Idoneità della catena portacavi | si                |

**Cavo di collegamento**

VSTGN040MSS00,5K04STGN040MSS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 3 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

**Osservazioni**

Quantità

1 pezzo

**Collegamento elettrico - connettore**

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

**Collegamento elettrico**

Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

**Collegamento****Collegamento elettrico - connettore**

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

