




Fotocellula a barriera ricevitore

O6EIFNKG/AS/4P



- 1: Interruttore funzione dell'uscita
2: potenziometro sensibilità
3: ingresso luce



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		7; ((24 V))
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]		850
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100
Frequenza di commutazione DC [Hz]		1000
Protezione da cortocircuito		si



Fotocellula a barriera ricevitore

O6EIFNKG/AS/4P

Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
-------------------------------------	------------

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	ricevitore
Portata [m]	< 15
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 65; IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anni]	956	
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	E001

Dati meccanici

Peso [g]	19,5
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	46 x 13 x 21
Materiali	Corpo: ABS; PPSU
Materiale lente	PMMA
Orientamento lente	ottica laterale
Materiale guarnizione	EPDM
Coppia di serraggio [Nm]	0,5

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico


Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: metallo, rivestito; Guarnizione: EPDM



Fotocellula a barriera ricevitore

O6EIFNKG/AS/4P

Collegamento



diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

