


UGT519



Sensore a ultrasuoni

UGA02200F1KG/US



- 1 LED
2 pulsante di apprendimento



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Distanza di commutazione [mm]	200...2200; (Target: 200 x 200 mm)
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 97,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	55
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 0,3
Frequenza del convertitore [kHz]	200

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
------------------------------------	--

Uscite

Numero totale uscite	2
Segnale di uscita	segnale di commutazione; segnale analogico
Modello elettrico	NPN
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	2
Numero delle uscite analogiche	1
Uscita analogica corrente [mA]	4...20

UGT519



Sensore a ultrasuoni

UGA02200F1KG/US

Carico max	[Ω]	500
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Risoluzione uscita analogica		< 3 mm
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	200...2200; (Target: 200 x 200 mm)
Zona morta	[mm]	200
Angolo di apertura cilindrico	[°]	14; (±2)
Max. deriva dell'angolo di 90° sensore / oggetto	[°]	± 4
Precisione / Deriva		
Compensazione della temperatura		si
Isteresi	[%]	< 2
Deriva del punto di commutazione	[%]	-2...2
Errore di linearità uscita analogica	[%]	<3
Ripetibilità		1 %
Indicazioni su precisione / deriva		I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di almeno 20 minuti
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[ms]	< 300; (Uscita analogica)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-30...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	3 V
	EN 55011	Classe A
Resistenza a vibrazione	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
MTTF	[anni]	142
Certificazione UL	Ta	-20...70 °C
	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E174191
Dati meccanici		
Peso	[g]	102
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 97,5

UGT519



Sensore a ultrasuoni

UGA02200F1KG/US

Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PA; vetroceramica Epoxid
Coppia di serraggio [Nm]	50

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	eco	1 x LED, verde
Funzione teach	si	

Accessori


Fornitura	dadi di fissaggio: 2, acciaio inox
-----------	------------------------------------

Osservazioni


Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento





diagrammi e curve



- 1: Distanza
- 2: Campo di rilevamento
- 3: curva di avvicinamento
- 4: Target 200 x 200 mm
- 5: 50 % del target nel campo di rilevamento
- 6: Punto di commutazione