


Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Těsnící plocha
 2: G1 Vnitřní závit
 3: drážka těsnícího kroužku pro O-kroužek 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	150
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médii a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	292,5
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4; O kroužek: FPM; O kroužek: EPDM
Připojení senzoru	G 1 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 50 mm
Těsnění	Těsnění

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 26 x 3, EPDM, v souladu s FDA, E30438 O kroužek: 26 x 3, FKM, v souladu s FDA, E30437
----------------	---

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------