


E30391



IO-Link显示屏
IO-Link DISPLAY 1,44"



应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	显示来自控制器的可自由定义的过程值、文本和消息	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 47
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
软件/编程		
参数设定	显示，指示(数字, 文本, QR代码)	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
二位输出过程数据	6	
处理周期最小值	[ms]	8.4
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	681

E30391



IO-Link显示屏

IO-Link DISPLAY 1,44"

工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[年]	5.63
机械技术数据		
重量	[g]	174
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
显示器/操作件		
显示		彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
		2 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的		