



软件的本地部署许可证，用于识别关键过程值的结构变化
moneo DataScienceStarter 2 LIC

No scale drawing available

应用	
应用	moneo扩展许可，用于对工业设备、机器、组件和制造过程中单个过程值的结构变化进行基于AI的动态识别
配置	选择待监测的目标变量及其间隔
	自动或手动预设动态模式检测
	可以不同方式激活趋势、波动性和步距变化模式
	单独设置模式方向、评估周期和警报灵敏度
兼容性	兼容IO-Link Community的最新规范
数据管理	可设置待监测时间间隔的时间分辨率
监测	通过比较以前的结构，对目标变量进行长期的结构监测
	在模式识别（异常）的情况下，将自动创建工单
用户界面	用于对动态结构监测进行简单无代码配置的5步向导
	实时显示传感器数据以及模式事件分析和概率
软件/编程	
语言	德语；英语；法语；意大利语；西班牙语；葡萄牙语；中文；日语；韩语；波兰语
数据载体	下载
许可证类型	一次许可
许可等级	本地部署完整版
系统条件	
最小值 CPU周期	2,3 GHz
CPU核心数量最小值	4
最小值 RAM	8
图形分辨率最小值	1920 x 1080
所需设备接口	USB; LAN Adapter - RJ45
网卡	Ethernet 1 Gbit
网络协议	Ethernet TCP/IP
操作系统	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
网页浏览器	Google Chrome; Mozilla Firefox; （支持的版本：参见最新发布说明）

QM9105



软件的本地部署许可证，用于识别关键过程值的结构变化

moneo DataScienceStarter 2 LIC

另外所需的软件	moneo software download: QM9102 或者 QM9112
---------	---