




Kabelové provedení

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL) [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	0...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...65 °C
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Kabelové provedení

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS


Mechanická data		
Hmotnost	[g]	71,5
Materiály		PP Bez halogenů
Tvarovaný materiál		PP
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál		EPDM
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!	



Elektrické připojení	
Kabel: 1 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
Připojení	





Kabelové provedení

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

