




Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04



Oblast nasazení		
Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech	
Rádiové schválení pro	EU / RED; Spojené království	
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 250
Příkon	[W]	4,8
Třída krytí		III
Pracovní frekvence	[MHz]	865...868
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Výkon vysílače ERP	[mW]	120; (maximální: 200 mW)
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1418
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / náraz
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04

Elektrická bezpečnost	EN 61010-2-201	elektrické napájení pouze přes PELV okruhy
-----------------------	----------------	--

Mechanická data

Hmotnost	[g]	637,5
Rozměry	[mm]	120 x 50 x 113
Materiály		PBT; PC; Nerezová ocel; Hliník

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	4 x LED sloupcový displej, žlutá počet značek v poli

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



- 1 Napájení senzoru L+
- 2 neobsazeno
- 3 Napájení senzoru L-
- 4 IO-Link
- 5 neobsazeno