




RFID tag

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	16000
Typ paměti		FRAM
Typ čipu		MB89R118C
Počet bloků		250
Velikost bloku	[Byte]	8
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		neomezeně

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rozhlasové schválení		ISO 15693

Mechanická data

Hmotnost	[g]	4,75
Způsob montáže		instalace na nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiály		PA 6 černá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



RFID tag

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105