


## VDOAF030VAS00,6P03STGH030VAS



|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu                           |
| Bez silikonu         | ano                                                                              |

|                                    |     |                                           |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Třída krytí                        |     | III                                       |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 3                                         |

|                                      |      |                             |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|
| Okolní teplota                       | [°C] | -25...80                    |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí | [°C] | 5...80                      |
| Krytí                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

|               |                   |         |
|---------------|-------------------|---------|
| Certifikát UL | Napěťové napájení | Class 2 |
|---------------|-------------------|---------|

|                            |      |                                         |
|----------------------------|------|-----------------------------------------|
| Hmotnost                   | [g]  | 39,2                                    |
| Rozměry                    | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49                        |
| Materiály                  |      | pouzdro: PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM |
| Materiál převlečné matice  |      | nerezová ocel (1.4404 / 316L)           |
| Vhodnost pro vlečné řetězy |      | ano                                     |



## Kabelové provedení

VDOAF030VAS00,6P03STGH030VAS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

### Upozornění

Obsah balení

1 ks

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,3...0,5 Nm

