




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0025E04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace		hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...50
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	5...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)		cULus: ...50
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	932
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 45



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0025E04

Materiály	pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění


Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 25 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozláceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá