


LMT121



Senzor pro detekci úrovně hladiny

LMACE-A12E-QSKG-2/US



1 Utahovací moment 20...25 Nm



ACS



CRN



EC 1935/2004

EHEDG

Certified

FCM

FDA

IO-Link

Reg31

UK

CA

Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2
Nastavení z výroby	media s nízkým obsahem vody
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2 těsnící kužel

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Média	Kapalná média; viskózní média; prach
Nemůže být použitý pro	Viz Návod k obsluze, kapitola "Použití z hlediska určení".
Délka sondové tyče [mm]	11
Tlak v nádobě [bar]	-1...40; (MAWP (pro aplikace podle CRN): 40 bar / 4 MPa)
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	40

Olej

Teplota média [°C]	-40...100
Krátkodobá teplota média [°C]	-40...150; (1 h)

Voda

Teplota média [°C]	-40...100
Krátkodobá teplota média [°C]	-40...150; (1 h)

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 50
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Měřicí princip	kapacitní

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; IO-Link



Senzor pro detekci úrovně hladiny

LMACE-A12E-QSKG-2/US

Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavení z výroby	media s nížým obsahem vody
--------------------	----------------------------

Reakční doby

Doba odezvy [s]	< 0,5
-----------------	-------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link				
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link verze	1.1				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification				
Mód SIO	ano				
Potřebná třída Masterport	A				
Analogová procesní data	1				
Binární procesní data	2				
Min. doba procesního cyklu [ms]	2,3				
Podporovaná ID zařízení	<table> <tr> <th>Druh provozu</th><th>ID zařízení</th></tr> <tr> <td>default</td><td>306</td></tr> </table>	Druh provozu	ID zařízení	default	306
Druh provozu	ID zařízení				
default	306				

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Poznámka k okolní teplotě	Teplota média: < 100 °C -40...60 °C Teplota média: < 150 °C
Skladovací teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: otevřené nádoby
	DIN EN 61000-6-3	: uzavřené nádoby
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	223	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	H001

Mechanická data

Hmotnost [g]	211
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM

LMT121



Senzor pro detekci úrovně hladiny

LMACE-A12E-QSKG-2/US

Materiál, který je v kontaktu s
médii

PEEK; povrchové vlastnosti: Ra < 0,8 / Rz 4

Procesní připojení

závitové připojení G 1/2 těsnící kužel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

LED, žlutá

Provozní stav

LED, zelená

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1: Spínací výstup IO-Link Teach
OUT2: Spínací výstup
Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá