




Vazební tlakový senzor s analogovým displejem

PG-004-REA01-MFRKG/US/ /P



- 1 analogový displej
- 2 alfanumerický displej 4-místný
- 3 Senzorové pole (programovací tlačítko)

ACS CE CRN cULus EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA Reg31 S UK CA

Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1	
Měřicí rozsah	-1...4 bar	-14,5...58 psi
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario	
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Aplikace	vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl	
Média	Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média	
Teplota média [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Min. destrukční tlak	100 bar	1450 psi
Odolnost proti tlaku	30 bar	435 psi
Druh tlaku	relativní tlak; vakuum	
Bez mrtvého prostoru	ano	
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	30	



Vazební tlakový senzor s analogovým displejem

PG-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...32 DC
Proudový odběr	[mA]	< 70; (24 V)
Min. izolační odpor	[MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	6
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		2
Výstupní signál		spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení		PNP/NPN
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	50
Počet analogových výstupů		1
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20, invertovatelný; (škálovatelný)
Maximální zátěž	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-1...4 bar	-14,5...58 psi
Spínací bod SP	-0,99...6,4 bar	-14,35...92,8 psi
Zpětný spínací bod rP	-1...6,39 bar	-14,5...92,65 psi
Analogový startovací bod	-1...5,4 bar	-14,5...78,3 psi
Analogový koncový bod	0...6,4 bar	0...92,8 psi
V krocích po	0,005 bar	0,05 psi
Přesnost / odchylky		
Přesnost spínacího bodu		< ± 0,2; (Turn down 1:1)
	[% rozpětí]	
Opakovací přesnost		< ± 0,1; (při teplotních výchylnkách < 10 K; Turn down 1:1)
	[% rozpětí]	
Odchylka od charakteristiky		< ± 0,2; (Turn down 1:1, linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
	[% rozpětí]	
Odchylka linearity		< ± 0,15; (Turn down 1:1)
	[% rozpětí]	
Odchylka hystereze		< ± 0,15; (Turn down 1:1)
	[% rozpětí]	
Dlouhodobá stabilita		< ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
	[% rozpětí]	
Teplotní koeficient nulového bodu		< ± 0,05; (0...70 °C)



Vazební tlakový senzor s analogovým displejem

PG-004-REA01-MFRKG/US/ /P

[% rozpětí / 10 K]		
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K]		< ± 0,15; (0...70 °C)
Reakční doby		
Doba odezvy	[ms]	< 10
Hodnota tlumicího procesu dAP	[s]	0,01...30
Tlumení analogového výstupu dAA	[s]	0,01...30
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu	[ms]	25
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	100
Poznámka ke schválení	tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	522,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; bezpečnostní okénko: Bezpečnostní vrstvené sklo 4 mm	
Materiál, který je v kontaktu s médii	keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tlakových cyklů	100 milionů	
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	2 x LED, zelená
	Spínací stav	LED, žlutá
	Spínací body	LED - prstenec, červená
	Funkční signalizace	alfanumerický displej, červená 4-místný
	Měřené hodnoty	analogový displej, 0...350° otočný, ručička přístroje není viditelná když je přístroj odpojen
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, červená 4-místný
S měřítkem	ano	
Rozšířený zobrazovací rozsah (max.)	6,4 bar	92,8 psi
Upozornění		
Upozornění	Odchylka od charakteristiky v rozšířeném zobrazovacím rozsahu: 1,5 % rozpětí přesnost spínacího bodu v rozšířené zobrazovací oblasti: 1.5 % rozsahu	

PG2795



Vazební tlakový senzor s analogovým displejem

PG-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Obsah balení



1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1
OUT2

Spínací výstup
Analogový výstup