


E3M120



Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 25 AC / < 60 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...105

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 39,55

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 40 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,25 m, TPU, schwarz