E3M154

Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 21M



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung		für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 67; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1076,5
Werkstoffe		Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinnt
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung	≥ 60 mm
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E3M154

Verbindungskabel

CONNECTION CABLE M12 21M

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 21 m, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



1:	Schirm
2:	nicht belegt
3:	Koax-Schirm
4:	Koax-Leitungskern
5:	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)