


# E12286



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0010H03



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 386,5

Abmessungen [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Werkstoffe TPU schwarz

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser

Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s<sup>2</sup>

Biegezyklen > 2 Mio.

Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E12286



## Anschlusskabel mit Buchse

AD0AA030MSS0010H03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss



BN = Adernfarben :  
braun  
BU = blau  
GN/YE = grün / gelb