




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-E2,5

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Applikation	Kleiner Biegeradius

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Reichweite Fiberoptik [mm]	1020
----------------------------	------

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm]	120
----------------------------	-----

OOF

Reichweite Fiberoptik [mm]	400
----------------------------	-----

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm]	120
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	53,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	2,5

E20060



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-E2,5

Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20106
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück