


Schneidringverschraubung

PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/2



Einsatzbereich

Montage	Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit [bar]	50

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	94,2
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss	Ø 6 mm
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------