


E30391



IO-Link Display

IO-Link DISPLAY 1,44"



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Applikation	Display für frei definierbare Prozesswerte, Texte und Nachrichten, die aus der Steuerung zugewiesen werden	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 47
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten	Anzeige, Darstellungsweise (Zahl, Text, QR-Code)	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mode	nein	
Benötigte Masterportklasse	A	
Prozessdaten binär	6	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	8,4
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	681



IO-Link Display

IO-Link DISPLAY 1,44"

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[Jahre]	5,63
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	174
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		Farb-Display 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet		