


Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

FLOW ADAPT SI



Einsatzbereich		
Ausführung		für Strömungssensoren und Strömungswächter
Applikation		für den industriellen Einsatz
Montage		über Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig
Medien		Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Druckfestigkeit	[bar]	300
Mess-/Einstellbereich		
Durchflussbereich	[ml/min]	2...100
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	156,5
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		M12 x 1
Prozessanschluss		G 1/8
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 1, U-seal
Zubehör optional		Adapter: ≤ 30 bar, E40101
		Adapter: ≤ 300 bar, E40236
Bemerkungen		
Bemerkungen		Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Strömungssensors nutzbar.
Verpackungseinheit		1 Stück