




RFID-Tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Einsatzbereich

Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-40...85
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	50

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	896
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-20...50

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassung	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	514
Montageart		Montage auf Nichtmetall; (selbstklebend)
Abmessungen	[mm]	30 x 65 x 0,1
Werkstoffe		PP; Kleber: HL2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	500 Stück
--------------------	-----------



RFID-Tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130