




Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A



Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...64
Betriebsspannungstoleranz	[%]	15...20
Nennspannung AC	[V]	< 400
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	380...480
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Überspannungsschutz		ja; (< 32 DC)
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar; Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	10
Max. Ausgangsstrom bei max. Ausgangsspannung	[A]	8,6
Max. Ausgangsstrom kurzzeitig bei min. Ausgangsspannung	[A]	12
Max. Ausgangsstrom kurzzeitig bei max. Ausgangsspannung	[A]	10,3
Ausgangsleistung (dauerhaft)	[W]	240
Ausgangsleistung (kurzzeitig)	[W]	288



Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A

Hinweis zur Ausgangsleistung (kurzzeitig)	[W]	≤ 45 °C dauerhaft erlaubt; > 45 °C < 1 Minute alle 10 Minuten
Leistungsfaktor (Nennspannung 400 V AC / 50 Hz)		0,53
Hinweis zum Leistungsfaktor (Nennspannung 400 V AC / 50 Hz)		bei symmetrischer Phasenspannung
Leistungsfaktor (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)		0,52
Hinweis zum Leistungsfaktor (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)		bei symmetrischer Phasenspannung
Leistungsreserve	[%]	20
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[A]	4
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[A]	4
Einschaltstrombegrenzung		ja
Wirkungsgrad (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[%]	92,8
Wirkungsgrad (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[%]	92,9
Externe Eingangsabsicherung		≤ B-6 A / ≤ C-3 A
Derating	[W/K]	6 (60...70 °C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[ms]	34
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[ms]	54
Eingangsstrom (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[A]	0,7
Eingangsstrom (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[A]	0,6
Verlustleistung (Nennspannung 400 V AC / 60 Hz)	[W]	18,6
Verlustleistung (Nennspannung 480 V AC / 50 Hz)	[W]	18,3
Rückspeisefestigkeit	[V]	35
Ausgänge		
Kurzschlussfest		ja



Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A

Überlastfest	ja	
Überlastverhalten	Ausgangsstrom konstant	
Ausführung DC-OK-Signal	Relaisausgang	
Belastbarkeit DC-OK-Signal	60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Freiräume für Konvektion beachten (siehe Bedienungsanleitung)	
Lagertemperatur [°C]	-40...85	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	95; (IEC 60068-2-30)	
Schutzart	IP 20; (EN 60529)	
Verschmutzungsgrad	2; (IEC 62103: leitfähige Verschmutzung nicht zulässig)	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
	EN 61000-3-2	Klasse A
Schwingfestigkeit	IEC 60068-2-6	±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Schockfestigkeit	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Leistungsfaktorkorrektur PFC	erfüllt	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	891,6	
Montageart	Tragschiene; (TH35 (EN 60715))	
Abmessungen [mm]	124 x 62 x 122,5	
Werkstoffe	Stahlblech	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	DC ok	1 x LED
Bemerkungen		
Bemerkungen	Serienschaltung von Ausgängen gilt nur für gleiche Geräte bis max. 150 V DC Gesamtspannung	
Verpackungseinheit	1 Stück	


Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:


Anschluss



- 1: primär
2: sekundär


Diagramme und Kurven

Blockdiagramm



Ausgangskennlinie

Output Voltage




Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A


Kennlinie für Wirkungsgrad /
Verlustleistung

Efficiency



Kennlinie für Derating

Allowed Output Current at 24V



DN4033



Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-3AC/24VDC-10A

Kennlinie für
Netzausfallüberbrückungszeit

Hold-up Time at 24Vdc

