E10411

Einbaustecker

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-Ring

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	17,1
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 20
Einbaugewinde		PG 9
Werkstoffe		Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10411

Einbaustecker

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß