


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005E03



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (40° C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 67

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Ta	< 75 °C
	File Nummer UL	E191684

Mechanische Daten

Gewicht [g] 197,8

Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser

Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
------------------------	---

Biegezyklen	> 2 Mio.
-------------	----------

Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
-----------------------	-----------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030MSS0005E03

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Adernfarben :

grün

rot / schwarz

rot / weiß