


E30072



Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Dichtfläche
- 2: G1 Innengewinde
- 3: Dichtringnut für O-Ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	150
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	292,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4; O-Ring: FPM; O-Ring: EPDM
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Abdichtung	Dichtring
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 26 x 3, EPDM, FDA-konform, E30438 O-Ring: 26 x 3, FKM, FDA-konform, E30437
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück