


E43309



Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A



1 Leckagebohrung



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	für Behälter, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	50

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	166
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 30 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Zubehör

Lieferumfang	O-Ringe:, FKM
--------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------