


Y-Verteiler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation	logische OR-Verknüpfung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt (UL)	[A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y-Verteiler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E191684

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	33,9
Werkstoffe	Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM	
Werkstoff Griffkörper	PA, halogenfrei	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm






Y-Verteiler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Anschluss



Anschluss nach IEC 61076-2-101