


Y-Verteiler

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]

4

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...100

Hinweis zur Umgebungstemperatur

cULus: ...65 °C

Lagertemperatur [°C]

-25...55

Lagerfeuchte [%]

10...100

Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse

1K22/ DIN 60721-3-1

Schutzart

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung

Spannungsversorgung

Class 2

File Nummer UL

E191684

Mechanische Daten

Gewicht [g]

35,7

Y-Verteiler

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Werkstoffe	Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Anschluss



Anschluss nach IEC 61076-2-101