




Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

PA-010-RBN14-A-ZVG/US/ IV



Produktmerkmale				
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1			
Messbereich	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Prozessanschluss	Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde			
Einsatzbereich				
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte			
Applikation	für den industriellen Einsatz			
Medien	Flüssige und gasförmige Medien			
Mediumtemperatur	-25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C)			
Min. Berstdruck	150 bar	2175 psi	15 MPa	
Druckfestigkeit	75 bar	1088 psi	7,5 MPa	
Druckart	Relativdruck			
Elektrische Daten				
Betriebsspannung	[V]	9,6...32 DC		
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Schutzklasse		III		
Verpolungsschutz		ja		
Ein-/Ausgänge				
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1			
Ausgänge				
Gesamtzahl Ausgänge	1			
Ausgangssignal	Analogsignal			
Anzahl der analogen Ausgänge	1			



Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

PA-010-RBN14-A-ZVG/US/ IV

Analogausgang Strom	[mA]	4...20			
Max. Bürde	[Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)			
Überlastfest		ja			
Mess-/Einstellbereich					
Messbereich		0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Genauigkeit / Abweichungen					
Wiederholgenauigkeit		< 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)			
[% der Spanne]					
Kennlinienabweichung		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteeinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)			
[% der Spanne]					
Langzeitstabilität		< ± 0,05; (pro 6 Monate)			
[% der Spanne]					
Temperaturkoeffizient Nullpunkt		0,1; (0...80 °C)			
[% der Spanne / 10 K]					
Temperaturkoeffizient Spanne		0,2; (0...80 °C)			
[% der Spanne / 10 K]					
Reaktionszeiten					
Sprungantwortzeit Analogausgang	[ms]	3			
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80			
Lagertemperatur	[°C]	-40...100			
Schutzart		IP 65			
Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD			
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	30 V/m			
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV			
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V			
	Störemission	nach Kfz-Richtlinie 2004/104/EG			
	CISPR 25				
	Störfestigkeit	nach Kfz-Richtlinie 2004/104/EG			
	ISO 11452-2 HF gestrahlt	100 V/m			
	ISO 7637-2 pulse	Schärfegrad 4			
	Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)		
	DIN EN 61373	Kategorie 3			
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)			
	DIN EN 61373	Kategorie 2			
MTTF	[Jahre]	506			
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage			
Bahnanwendungen		DIN EN 50155 / IEC 60571		Klasse T3, C1, S1	
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	224			
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PA; EPDM/X			

PA3224



Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

PA-010-RBN14-A-ZVG/US/ IV

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen	100 Millionen
Prozessanschluss	Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde
Drosselement vorhanden	nein (nachrüstbar)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Anschluss

