




Produktmerkmale

Bildauflösung	[px]	640 x 480
Öffnungswinkel	[°]	118 x 89

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
-----------------------	----------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	12...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 280; (mit Linsenheizung)
Überspannungsschutz		ja
Bildsensor		1/4" 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color



Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2MXOOKG/A1/GM/115

Einschaltspitzenstrom	[mA]	1000
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer	[ms]	2
Ausgänge		
Video-Ausgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Erfassungsbereich		
Bildfeldgröße	[mm]	Arbeitsabstand
		Bildfeld
		1000
		3330 x 1970
		2000
		6660 x 3930
		3000
		9990 x 5900
		4000
		13310 x 7860
		5000
		16640 x 9830
Bildauflösung	[px]	640 x 480
Öffnungswinkel	[°]	118 x 89
Lichtempfindlichkeit	[LUX]	< 0,05
Dynamikbereich	[dB]	> 80
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-4	industrielle Umgebung
	DIN EN 61000-6-2	industrielle Umgebung
	UN-ECE R10	
Schockfestigkeit		50 g
Vibrationsfestigkeit	Frequenzbereich 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Salzsprühnebeltest	IEC 60068-5-52	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	313
Abmessungen	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Werkstoffe		Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt
Zubehör		
Lieferumfang		Montageset, E2M210
		Schrauben: 2 x M6 x 20
		Unterlegscheiben
		Muttern: 2 x M6, selbstsichernd
		Antirutschbelag
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2MXOOKG/A1/GM/115

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, abgeschirmt; Schirm aufgelegt

Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: true



1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	U+
4	0 V