


Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-200KCID06-...../US/ IV



Produktmerkmale		
Messbereich	-50...250 °C	-58...482 °F
Prozessanschluss	Ø 6 mm	
Einbaulänge EL [mm]	50	
Einsatzbereich		
Messelement	1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Mindesteintauchtiefe [mm]	15	
Elektrische Daten		
Schutzklasse	III	
Mess-/Einstellbereich		
Stablänge L [mm]	50	
Messbereich	-50...250 °C	-58...482 °F
Hinweis zum Messbereich	unbewegt: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Reaktionszeiten		
Ansprechdynamik T05 / T09 [s]	11 / 37; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen		
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]	11415,5	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	72,7	
Abmessungen [mm]	Ø 6	
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PFA/PTFE	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Prozessanschluss	Ø 6 mm	
Stabdurchmesser [mm]	6	
Einbaulänge EL [mm]	50	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.	

TS2256



Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-200KCID06-...../US/ IV

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PTFE

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

