


AL1403



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K



Applikation

Applikation	hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø
Serie-forbindelse funktion	Strømforsyning; fieldbus interface

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	20...28 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug	[mA]	300...3900; (US)
Kapslingsklasse		III
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (UA)

Aktuatorforsyning UA

Max strømbelastning total	[A]	8
---------------------------	-----	---



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

Strømbelastning pr port	[A]	2; (justerbar: 0...2; Fabriksindstilling: 2)
Sensorforsyning US		
Max strømbelastning total	[A]	3,6
Strømbelastning pr port	[A]	2; (justerbar: 0...2; Fabriksindstilling: 0,45)
Indgange / Udgange		
Total antal indgange og udgange		16; (konfigurerbar)
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 12; Antal digitale udgange: 12
Indgange		
Antal digitale indgange		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Koblingsniveau høj signal	[V]	11...30
Koblingsniveau lav signal	[V]	0...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Udgange		
Antal digitale udgange		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kortslutningssikret		ja
Aktuatorforsyning UA		
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	2000
Sensorforsyning US		
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	2000
Interface		
Kommunikationsinterface		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
Transmission standard		100Base-TX
Transmissions hastighed		100 MBit/s
Protokol		PROFINET
Fabriksindstillinger		IP Adresse: 0.0.0.0
		Subnet mask: 0.0.0.0
		Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
		MAC-Adresse: se typeskilt
		IO-Link Integration Edition 2
Bemærk omkring interface		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
		S2 redundant
		Netload Class III
		CiR (Configuration in Run)
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		Understøttede netværks topologier: line
		ring
IO-Link Master		
Transmissionstype		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Antal porte type A		4



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

Antal porte type B	4
--------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Forureningsgrad	2	
Kemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[År]	43

Mekaniske data

Vægt	[g]	434,8
Materiale	Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tætningsmateriale	EPDM	

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelses-prop: 1 x M12, Rustfrit stål, E12542
------------------	---

Bemærkning

Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ikke anvendt

IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	Forsyningsspænding sensor (US) L +
2	aktuatorforsyning / digital udgang (UA) L+
3	Forsyningsspænding sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	aktuatorforsyning (UA) L-

IO-Link Port Class A X5...X8

1	Forsyningsspænding sensor (US) L+
2	digital indgang (US)
3	Forsyningsspænding sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN

Stik: M12; kodning: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) hvid
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) sort
5	FE grå

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT

Stik: M12; kodning: L; pakning: EPDM



AL1403



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

XD2

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) hvid
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) sort
5	FE grå