




Auswerteelektronik für PT100/PT1000
Temperatursensoren

TP- CEC -A-ZVG/US/



- 1 Anschluss für Spannungsversorgung und Ausgangssignale
2 Anschluss für Temperatursensor




Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Applikation	für Pt100- und Pt1000-Messelemente	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...32 DC
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	1
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge		1
Ausgangssignal	Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)	
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Strom	[mA]	4...20
Max. Bürde	[Ω]	300
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja




Auswertelektronik für PT100/PT1000

Temperatursensoren

TP- CEC -A-ZVG/US/

Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F
Werkseinstellung	-50...150 °C	
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit Analogausgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturkoeffizient	[% der Spanne / 10 K]	0,1
Reaktionszeiten		
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit	[ms]	100
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.0	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61326-1	
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	449
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	40
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung	M12 x 1	
Werkstoffe	PA; PET	
Werkstoff Dichtung	FKM	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
	MS = eingestellte Messspanne	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet		
		



- 1: Zweileiter-Messfühler
- 2: Vierleiter-Messfühler
- 3: Betrieb als 2-Leiter-Temperaturtransmitter
- 4: Betrieb als 3-Leiter-Gerät, IO-Link-Kommunikation möglich
- B: Brücke