


E3M151



Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 5M



Applikation

Special funktion

afskærmet ledning; Eget for kabelkæde

Udførelse

for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Kapslingsklasse

III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...80

Kapslingsklasse

IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt

[g]

274,3

Materiale

Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4305 / 303)

Eget for kabelkæde

ja

Eget for kabelkæde

bøjningsradius ved fast installation

≥ 60 mm

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 5M

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, TPU, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



- | | |
|----|------------------|
| 1: | Skærm |
| 2: | ikke anvendt |
| 3: | koax afskærmning |
| 4: | koax kabel kerne |
| 5: | ikke anvendt |

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)

