




Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Campo de aplicación

Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-25...85
Temperatura pico (pasiva) [°C]	90

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	13,56
Tamaño de memoria [bit]	65536
Tipo de memoria	FRAM
Tipo de chip	MB89R112
Número de bloques	256
Tamaño del bloque [Byte]	32
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
Estándar RFID	ISO 15693
Ciclos de lectura máx.	ilimitado
Ciclos de escritura máx.	ilimitado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693
---	-----------

Datos mecánicos

Peso [g]	3,85
Tipo de montaje	montaje en materiales no metálicos; (atornillado ; Pegar sobre la superficie)
Dimensiones [mm]	Ø 30 / L = 3
Materiales	PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E80380



Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115