


E11311



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0010H08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	618,1
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11311



Cable de conexión con conector hembra


ADOGH080MSS0010H08

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

identificación de
colores según DIN EN 60947-5-2 Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
PK =	rosa
OG =	naranja
VT =	violeta
WH =	blanco