




Resistencia terminal para PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



| Campo de aplicación     |      |                                       |
|-------------------------|------|---------------------------------------|
| Característica especial |      | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas      |      | sí                                    |
| Datos eléctricos        |      |                                       |
| Corriente máxima total  | [A]  | 4; (...40 °C)                         |
| Condiciones ambientales |      |                                       |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...85                              |
| Grado de protección     |      | IP 67                                 |
| Datos mecánicos         |      |                                       |
| Peso                    | [g]  | 9,9                                   |
| Dimensiones             | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5                    |
| Materiales              |      | PUR                                   |
| Material del cuerpo     |      | PUR                                   |
| Material de la tuerca   |      | latón, niquelado                      |
| Notas                   |      |                                       |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                               |

# E12315



## Resistencia terminal para PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6 Nm



### Conexión

