




Tag RFID

ID-TAG/R20X2,5/06



Campo de aplicación

Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	90; (duración del test: 1 x 100 h)

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	2528
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Homologaciones / pruebas

Homologación de equipos radioeléctricos		ISO 15693
---	--	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	2,9
Tipo de montaje		montaje en materiales no metálicos; (Pegar sobre la superficie)
Dimensiones	[mm]	Ø 20 / L = 3
Materiales		PPA

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------



Tag RFID

ID-TAG/R20X2,5/06

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110