


KQ6016



Detector capacitivo

KQ-3120NFNKG/2T/2M/US



- 1 Superficie activa
- 2 botones de programación
- 3 LED



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm]	12
Interfaz de comunicación	IO-Link
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	20 x 14 x 48

Campo de aplicación

Instalación	detección a través de paredes de depósitos no metálicos o en tubos de derivación
Fluidos	material a granel seco; líquidos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 17
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Principio de medición	capacitivo

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100

KQ6016



Detector capacitivo

KQ-3120NFKG/2T/2M/US

Frecuencia de conmutación [Hz]	DC	10
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance [mm]		12
Alcance real Sr [mm]		12 ± 10 %
Precisión / variaciones		
Histéresis [% del Sr]		1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]		-20...20
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM1 (4,8 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9 CDV
Perfiles		Smart Sensor
Modo SIO		sí
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]		100,8
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	371
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente		para aplicaciones UL: ...50 °C
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	30 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V
	EN 55011	clase B
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	30 g 6 choques / 11 ms semisinusoidal (x, y, z)
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
MTTF [años]		634
Homologación UL	Ta	-25...50 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentación de tensión	Limited Voltage/Current
Datos mecánicos		
Peso [g]		57,5
Carcasa		rectangular

KQ6016



Detector capacitivo

KQ-3120NFNKG/2T/2M/US

Tipo de montaje	no enrasable
Dimensiones [mm]	20 x 14 x 48
Materiales	Carcasa: PBT reforzado con fibra de vidrio; Botón pulsador: TPE-U; tapa: PC reforzado con fibra de vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Función Teach		sí
Bloqueo electrónico		sí

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 2 m, PVC, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



4: OUT / IO-Link