




Sonda de nivel hidrostática

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1				
Rango de medición	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa

Campo de aplicación

Versión	con tubo capilar para la compensación de la presión		
Aplicación	para aplicaciones industriales		
Fluidos	Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido [°C]	-10...85		
Presión de rotura mín.	2,4 bar	35 psi	240 kPa
Resistencia a la presión	2 bar	29 psi	200 kPa
Tipo de presión	presión relativa		

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Principio de medición	hidrostático

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---------------------------------

Salidas

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal analógica
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Protección contra cortocircuitos	sí

Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa
-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Precisión / variaciones


Repetibilidad [% del margen]	< 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (incluido errores de linealidad, del punto cero y del margen (configuración del valor límite))
Desvío de la linealidad	< 0,2 (BFSL)



Sonda de nivel hidrostática

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE

[% del margen]		
Estabilidad a largo plazo	< 0,2; (cada año)	
[% del margen]		
Coeficiente de temperatura punto cero	< ± 0,2; (0...50 °C)	
[% del margen por cada 10 K]		
Coeficiente de temperatura margen	< ± 0,2; (0...50 °C)	
[% del margen por cada 10 K]		
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[-°C]	-10...85
Temperatura de almacenamiento	[-°C]	-30...80
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	403
Directiva sobre equipos a presión		Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos		
Peso	[g]	650,6
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti); PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm		
Conexión		



1: apantallado (conectado a la carcasa)
 Colores de los hilos :
 BN = marrón
 GN = verde