


SDG550



Contador de aire comprimido

SDG4"/METRIS PB DN100



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1	
Rango de medición	0,6...143,9 m/s	19...4667 m³/h
Conexión de proceso	collarín DN100 según:DIN EN 10220	

Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales	
Fluidos	Aire comprimido	
Temperatura del fluido [°C]	-10...60	
Presión de rotura mín. [bar]	64	
Presión de rotura mín. [MPa]	6,4	
Resistencia a la presión [bar]	16	
Resistencia a la presión [MPa]	1,6	

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)	
Consumo de corriente [mA]	< 80	
Clase de protección	III	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	
Retardo a la disponibilidad [s]	1	



Contador de aire comprimido

SDG4"/METRIS PB DN100

Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1	
Entradas		
Entradas	reseteo del contador	
Salidas		
Señal de salida	señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable)	
Alimentación	PNP/NPN	
Número de salidas digitales	2	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150; (por cada salida)	
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de corriente [mA]	4...20; (escalable)	
Carga máx. [Ω]	500	
Salida de impulsos	Contador de volumen de consumo	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	0,6...143,9 m/s	19...4667 m ³ /h
Rango de indicación	1,2...172,7 m/s	38...5600 m ³ /h
Incremento	0,1 m/s	1 m ³ /h
Supervisión de presión		
Rango de medición [bar]	-1...16	
Rango de indicación [bar]	-1...20	
Resolución [bar]	0,05	
Punto de conmutación SP [bar]	-0,92...16	
Punto de desconmutación rP [bar]	-1...15,92	
Punto inicial analógico [bar]	-1...12,8	
Punto final analógico [bar]	2,2...16	
En intervalos de [bar]	0,01	
Supervisión de cantidades de caudal		
Rango de medición	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Rango de indicación	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Punto de conmutación SP	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
Valor de impulso	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
En intervalos de	0,0001 m ³	0,005 scf
Longitud de pulso [s]	0,002...2	
Supervisión de temperatura		
Rango de medición	-10...60 °C	14...140 °F



Contador de aire comprimido

SDG4"/METRIS PB DN100

Rango de indicación	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Resolución	0,2 °C	0,5 °F
Punto de conmutación SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Punto de desconmutación rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Punto inicial analógico	-10...46 °C	14...114,8 °F
Punto final analógico	4...60 °C	39,2...140 °F
En intervalos de	0,1 °C	0,1 °F

Precisión / variaciones

Precisión en el rango de medición	Clase 141: $\pm (3 \% \text{ MW} + 0,3 \% \text{ MEW})$; Clase 344: $\pm (6 \% \text{ MW} + 0,6 \% \text{ MEW})$; Calidad del aire según ISO 8573-1:2010; Condiciones de referencia: Tramo de entrada $\geq 166 \text{ cm}$ Tramo de salida $\geq 22 \text{ cm}$; Temperatura de referencia: 18..26 °C; caudal volumétrico estándar 19...2837 m ³ /h; (caudal volumétrico estándar DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
-----------------------------------	---

Supervisión de presión

Repetibilidad [% del valor final]	$\pm 0,2$
Exactitud señal analógica [% del valor final]	$< \pm 0,5$; (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo))
CT más alto del margen [% MEW / 10 K]	$\pm 0,3$
CT más alto del punto cero [% MEW / 10 K]	$\pm 0,1$

Supervisión de temperatura

Precisión [K]	$\pm 0,5$; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal)
---------------	---

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	0,1; (dAP = 0)
Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0...5

Supervisión de presión

Tiempo de respuesta [s]	0,05
-------------------------	------

Supervisión de temperatura

Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s]	T09 = 0,5
--	-----------

Software / programación

Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/ impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; totalizador
-----------------------------	--

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV
Perfiles	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO	sí
Clase de puerto de maestro requerido	A
Datos del proceso analógicos	8
Datos del proceso binarios	2

SDG550



Contador de aire comprimido

SDG4"/METRIS PB DN100

Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	7,2
---	-----

DevicelDs compatibles	Modo de funcionamiento	DevicelD
	default	1541

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
---------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...85
------------------------------------	----------

Humedad relativa del aire máx. [%]	90
------------------------------------	----

Grado de protección	IP 65; IP 67
---------------------	--------------

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 60947-5-9
-----	------------------

Resistencia a vibraciones	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
---------------------------	------------------	--------------------

MTTF [años]	167
-------------	-----

Directiva sobre equipos a presión	Modul A; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
-----------------------------------	---

Datos mecánicos

Peso [g]	13929
----------	-------

Materiales	PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); inox (1.4404 / 316L); FKM
------------	---

Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; cerámica vidrio pasivado; PPS GF40; Al2O3 (cerámica); acrilato; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado
--------------------------------------	--

Conexión de proceso	collarín DN100 según:DIN EN 10220
---------------------	-----------------------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles 2 x LED, amarillo
------------	--

Notas

Notas	MW = Valor de medición
-------	------------------------

	MEW = valor final del rango de medición
--	---

	D = diámetro interior de la tubería
--	-------------------------------------

	Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533
--	--

	Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.
--	---

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A






Contador de aire comprimido

SDG4"/METRIS PB DN100

Conexión



OUT1/IO-Link:	salida de conmutación Caudal salida de conmutación Temperatura salida de conmutación Presión Salida de impulsos contador de cantidades salida de señal Contadores con visualizador y con preselección
OUT2/InD:	salida de conmutación Caudal salida de conmutación Temperatura salida de conmutación Presión salida analógica Caudal salida analógica Temperatura salida analógica Presión salida de señal Contadores con visualizador y con preselección Salida de impulsos contador de cantidades entrada reseteo del contador