


NN505A



Detector inductivo

INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2
- 3 LED OUT 2
- 4 LED OUT 1



Características del producto

Alimentación	NAMUR
Función de salida	2 x normalmente cerrado
Alcance [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	33 x 60 x 92

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensión de alimentación [V]	8,2 DC; (1kΩ)
Tensión de conexión DC [V]	7,5...15; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva)
Consumo de corriente [mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Clase de protección	III
Conexión de actuadores	conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados de válvulas magnéticas con los siguientes valores máximos: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (En caso de



Detector inductivo

INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12

utilización en atmósferas gaseosas (grupo II), están permitidos los siguientes valores máximos: U = 28 V / P = 1,1 W; No se deben exceder estos valores.)

Salidas		
Alimentación	NAMUR	
Función de salida	2 x normalmente cerrado	
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	500	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de detección		
Alcance [mm]	4	
Alcance real Sr [mm]	4 ± 10 %	
Alcance operativo [mm]	0...3,25	
Precisión / variaciones		
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis [% del Sr]	1...15	
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado de protección	IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas		
Homologación	BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X	
Marcado ATEX	II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C	
	II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C	
	II 1D Ex ia IIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C	
CEM	EN 60947-5-6	
Resistencia a vibraciones	10...55 Hz (1 mm)	
Resistencia a choques	30 g (11 ms)	
MTTF [años]	1268	
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx. [nF]	60; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca)	
Inductancia propia máx. [µH]	130; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca)	
Datos mecánicos		
Peso [g]	221,5	
Carcasa	rectangular	
Tipo de montaje	no enrasable	
Dimensiones [mm]	33 x 60 x 92	
Materiales	Carcasa: PA	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 16 tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M3 x 25	

NN505A




Detector inductivo


INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12

Notas	
Notas	El equipo no está homologado para tareas de seguridad relativas a la protección de personas.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
regleta de bornes en el bornero: ...2,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5	
Conexión eléctrica - conector hembra	
Conector: 1 x M12; codificación: A	



Conexión



1 salida válvula magnética