


E3M159



Jatkokaapeli

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Malli

Jatko analogisella videolähdöllä varustetun O3M 3D Smart sensor mobile -mallin liitoskaapelille

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...80

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

274,3

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materiaalit

kotelo: PUR; tiiviste: FKM; liitinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu

Mutterin materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

≥ 60 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Jatkokaapeli

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, TPU, musta, Ø 6 mm, suojattu; Impedanssi 75 Ω


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)




Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitäntä



- | | |
|----|------------------------|
| 1: | vaippa |
| 2: | ei käytössä |
| 3: | koaksiaalivaippa |
| 4: | koaksiaalikaapelisydän |
| 5: | ei käytössä |