



Sensor de presión con pantalla

PN-250-SER14-MFRKG/US/ IV



- 1 pantalla alfanumérica 4 dígitos rojo / verde
- 2 indicadores LED Unidad de indicación / Estado de conmutación
- 3 botón de programación
- 4 parte superior del cuerpo del sensor orientable 345°



Características del producto			
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1		
Rango de medición	0...250 bar	0...3620 psi	0...25 MPa
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/4 rosca interno M6 I		
Campo de aplicación			
Característica especial	Contactos dorados		
Elemento de medición	célula metálica de capa fina		
Aplicación	para aplicaciones industriales		
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos		
Temperatura del fluido [°C]	-25...80		
Presión de rotura mín.	1200 bar	17400 psi	120 MPa
Resistencia a la presión	500 bar	7250 psi	50 MPa
Resistencia al vacío [mbar]	-1000		
Tipo de presión	presión relativa		
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)		
Consumo de corriente [mA]	< 35		
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Clase de protección	III		



Sensor de presión con pantalla

PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V

Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 0,3
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---

Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	< 170
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Salida analógica de tensión [V]	0...10
Resistencia mín. de carga [Ω]	2000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...250 bar	0...3620 psi	0...25 MPa
-------------------	-------------	--------------	------------

Factory setting / CMPT = 2

Punto de conmutación SP	2...250 bar	40...3620 psi	0,2...25 MPa
Punto de desconmutación rP	1...249 bar	20...3600 psi	0,1...24,9 MPa
Diferencia mín. entre SP y rP	2 bar	20 psi	0,2 MPa
En intervalos de	1 bar	20 psi	0,1 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Punto de conmutación SP	2...250 bar	30...3626 psi	0,2...25 MPa
Punto de desconmutación rP	1...249 bar	12...3608 psi	0,1...24,9 MPa
Diferencia mín. entre SP y rP	2 bar	19 psi	0,2 MPa
En intervalos de	1 bar	1 psi	0,1 MPa

Precisión / variaciones

Precisión del punto de conmutación [% del margen]	< ± 0,5
Repetibilidad [% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)



Sensor de presión con pantalla

PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V

Exactitud señal analógica [% del margen]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen]	$< \pm 0,25$
Estabilidad a largo plazo [% del margen]	$< \pm 0,05$; (cada 6 meses)
Coefficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K]	0,2; (-25...80 °C)
Coefficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K]	0,2; (-25...80 °C)

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [ms]	< 3
Temporización ajustable dS, dr [s]	0...50
Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0...4
Atenuación de la salida analógica dAA [s]	0...4
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms]	3

Software / programación

Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión
-----------------------------	---

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link						
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)						
Revisión IO-Link	1.1						
Norma SDCI	IEC 61131-9						
Modo SIO	sí						
Clase de puerto de maestro requerido	A						
Datos del proceso analógicos	1						
Datos del proceso binarios	1						
DeviceIDs compatibles	<table> <tr> <th>Modo de funcionamiento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>428</td></tr> <tr> <td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>607</td></tr> </table>	Modo de funcionamiento	DeviceID	Factory setting / CMPT = 2	428	Status_B High Resolution / CMPT = 3	607
Modo de funcionamiento	DeviceID						
Factory setting / CMPT = 2	428						
Status_B High Resolution / CMPT = 3	607						
Nota	Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"						

Factory setting / CMPT = 2

Perfiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	2,3
Resolución IO-Link para presión [bar]	1
Resolución IO-Link para presión [MPa]	0,1



Sensor de presión con pantalla

PN-250-SER14-MFRKG/US/ /V

Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función		Longitud de bits	
	Presión		14	
	Información binaria de conmutación		1	
Funciones IO-Link (acíclico)	Marcado específico de la aplicación			
Status_B High Resolution / CMPT = 3				
Perfiles	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)			
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3			
Resolución IO-Link para presión [bar]	0,1			
Resolución IO-Link para presión [MPa]	0,01			
Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función		Longitud de bits	
	Presión		16	
	Estado del equipo		4	
	Información binaria de conmutación		1	
Funciones IO-Link (acíclico)	Marcado específico de la aplicación			
Condiciones ambientales				
Temperatura ambiente [°C]	-25...80			
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100			
Grado de protección	IP 65; IP 67			
Homologaciones / pruebas				
CEM	DIN EN 61000-6-2			
	DIN EN 61000-6-3			
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27		50 g (11 ms)	
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6		20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [años]	190			
Homologación UL	Número de homologación UL		J006	
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud			
Datos mecánicos				
Peso [g]	231			
Materiales	inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L) inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC			
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4542 / 630)			
Ciclos de presión mín.	100 millones			
Par de apriete [Nm]	25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)			
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/4 rosca interno M6 I			
Tornillo de amortiguación integrado	no (montaje posterior posible)			
Indicaciones / elementos de mando				
Indicación	Unidad de indicación		3 x LED, verde (bar, psi, MPa)	
	Estado de conmutación		1 x LED, amarillo	
	valores de medición		pantalla alfanumérica, rojo / verde 4 dígitos	

PN3071



Sensor de presión con pantalla

PN-250-SER14-MFRKG/US/ IV

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



OUT1	salida de conmutación IO-Link
OUT2	salida analógica
Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco