




Caudalímetro Vortex con pantalla

SVR12XXX50KG/US-100



1 G 1/2
DN 8



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2	
Rango de medición	1...20 l/min	0,06...1,2 m³/h
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/2 DN8	

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados	
Aplicación	para aplicaciones industriales	
Fluidos	agua; soluciones de glicol; lubricantes	
Temperatura del fluido [°C]	-10...90	



Caudalímetro Vortex con pantalla

SVR12XXX50KG/US-100

Resistencia a la presión	[bar]	12
Resistencia a la presión	[MPa]	1,2
Nota sobre la resistencia a la presión		hasta 40 °C
PTMA en aplicaciones según el NRC	[bar]	3,9

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 30
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 3

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2
------------------------------	---------------------------------

Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal analógica
Número de salidas analógicas	2
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de medición	1...20 l/min	0,06...1,2 m³/h
Rango de indicación	0...24 l/min	0...1,44 m³/h
Resolución	0,1 l/min	0,005 m³/h
Punto inicial analógico ASP	0...16 l/min	0...0,96 m³/h
Punto final analógico AEP	4...20 l/min	0,24...1,2 m³/h
Incremento	0,1 l/min	0,005 m³/h
Dinámica de medición		1:20

Supervisión de temperatura

Rango de medición	[°C]	-10...90
Rango de indicación	[°C]	-30...110
Resolución	[°C]	0,5
Punto inicial analógico	[°C]	-10...70
Punto final analógico	[°C]	10...90
En intervalos de	[°C]	0,5

Precisión / variaciones

Supervisión de caudal

Precisión en el rango de medición	± 2 % MEW; (agua)
-----------------------------------	-------------------



Caudalímetro Vortex con pantalla

SVR12XXX50KG/US-100

Repetibilidad		± 0,5 % MEW	
Supervisión de temperatura			
Precisión		[K]	± 1
Tiempos de respuesta			
Supervisión de caudal			
Tiempo de respuesta		[s]	1; (dAP = 0)
Atenuación del valor del proceso dAP		[s]	0...5
Supervisión de temperatura			
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09		[s]	T09 = 6
Software / programación			
Opciones de parametrización		Atenuación de la salida analógica dAA; Unidad de indicación	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Nota sobre la temperatura ambiente		temperatura del fluido > 80 °C	
		temperatura del fluido > 90 °C: 0...50 °C	
Temperatura de almacenamiento		[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Homologación CPA		Número de modelo	
		001VO	
		Clase de precisión	
		-	
		Error máximo permitido	
		± 2 % FS	
Q (min)		0,09 m³/h	
Q (t)		0,24 m³/h	
Q (max)		1,2 m³/h	
Resistencia a choques		DIN EN 60068-2-27	
Resistencia a vibraciones		5 g (11 ms)	
		DIN EN 60068-2-6	
		con agua / 10...50 Hz 1 mm	
		con agua / 50...2000 Hz 2 g	
MTTF		[años]	342
Homologación UL		Número de homologación UL	
		I002	
Directiva sobre equipos a presión		Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	
Datos mecánicos			
Peso		[g]	439,5
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U	
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM	
Par de apriete		[Nm]	30
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1/2 DN8	
Notas			
Notas		MW = Valor de medición	
		MEW = valor final del rango de medición	

SV4204



Caudalímetro Vortex con pantalla

SVR12XX50KG/US-100


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



- OUT1: salida analógica Supervisión de temperatura
OUT2: salida analógica Supervisión de cantidades de caudal
identificación de colores según DIN EN 60947-5-2
Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco




Caudalímetro Vortex con pantalla

SVR12XXX50KG/US-100

Diagramas y curvas

Pérdida de carga



dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal

resistencia a la presión (bar)

