


E12317



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...50
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	652,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 7,5 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 5,5 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 10 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	résistance à la traction max. admissible	50 N/mm ² statique 20 N/mm ² dynamique

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, violet, blindé; 2 x 0,25 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD = rouge

E12317



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé

