



Câble avec prise femelle

ADOGH030ZDB0005E03



| Application                                                             |      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              |      | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone                                                           |      | oui                                                                  |
| Données électriques                                                     |      |                                                                      |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                  |
| Classe de protection                                                    |      | II                                                                   |
| Courant de sortie total                                                 | [A]  | 4                                                                    |
| Conditions d'utilisation                                                |      |                                                                      |
| Température ambiante                                                    | [°C] | -25...70                                                             |
| Température ambiante en mouvement                                       | [°C] | 5...70                                                               |
| Température de stockage                                                 | [°C] | -25...55                                                             |
| Humidité de stockage                                                    | [%]  | 10...100                                                             |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                  |
| Indice de protection                                                    |      | IP 65; IP 67                                                         |
| Données mécaniques                                                      |      |                                                                      |
| Poids                                                                   | [g]  | 173,8                                                                |
| Dimensions                                                              | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                     |
| Matières                                                                |      | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM                         |
| Matière écrou moleté                                                    |      | laiton, nickelé                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement                                   |      | oui                                                                  |



Câble avec prise femelle

ADOGH030ZDB0005E03

|                                       |                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                              |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
|                                       | cycles de courbure                        | 1 Mio.                                                                                   |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                |

Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :  
BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu