




Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	0,6...143,9 m/s	43...10320 m³/h
Prosessiliitäntä	laippa DN150 mukaan :DIN EN 10220	
Sovellutus		
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	paineilma	
Aineen lämpötila [°C]	-10...60	
Min. rikkoontumispaine [bar]	64	
Min. rikkoontumispaine [MPa]	6,4	
Painealue [bar]	16	
Painealue [MPa]	1,6	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)	
Virrankulutus [mA]	< 80	
Suojausluokka	III	
Napaisuussuojaus	kyllä	



Paineilmamittari

SDG6"/METRIS PB DN150

Käynnistysviive	[s]	1
-----------------	-----	---

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Tulot

Tulot	laskurin nollaus
-------	------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 150; (per lähtö)
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω] 500
Pulssilähtö	kulutusmäärämittaus
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	0,6...143,9 m/s	43...10320 m³/h
Näyttöalue	1,2...172,7 m/s	86...12384 m³/h
Askeleissa	0,1 m/s	1 m³/h

Painevalvonta

Mittausalue	[bar] -1...16
Näyttöalue	[bar] -1...20
Resoluutio	[bar] 0,05
KytKentäpiste SP	[bar] -0,92...16
Palautuspiste rP	[bar] -1...15,92
Analogia-alueen alkupiste	[bar] -1...12,8
Analogia-alueen loppupiste	[bar] 2,2...16
Jakoväli	[bar] 0,01

Läpivirtausmäärämittaus

Mittausalue	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Näyttöalue	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
KytKentäpiste SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Pulssin arvo	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Jakoväli	0,0001 m³	0,005 scf
Pulssinpituus	[s] 0,002...2	

Lämpötilavalvonta

Mittausalue	-10...60 °C	14...140 °F
Näyttöalue	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Resoluutio	0,2 °C	0,5 °F



Paineilmamittari

SDG6"/METRIS PB DN150

KytKentäpiste SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Palautuspiste rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analogia-alueen alkupiste	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analogia-alueen loppupiste	4...60 °C	39,2...140 °F
Jakoväli	0,1 °C	0,1 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus (mittausalueella)	luokka 141 : $\pm (3 \% MW + 0,3 \% MEW)$; luokka 344 : $\pm (6 \% MW + 0,6 \% MEW)$; ilmanlaatu ISO 8573-1:2010 mukaan ; referenssiolosuhteet: sisääntuloputken pituus ≥ 266 cm ulostuloputken pituus ≥ 42 cm; referenssilämpötila: 18..26 °C; standardilavuusvirtaus 43...5877 m ³ /h; (standardilavuusvirtaus DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
----------------------------	--

Painevalvonta

Toistotarkkuus [% loppuarvosta]	$\pm 0,2$
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta]	$< \pm 0,5$; (BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus))
Mittausalueen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K]	$\pm 0,3$
Nollapisteen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K]	$\pm 0,1$

Lämpötilavalvonta

Tarkkuus [K]	$\pm 0,5$; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla)
--------------	--

Vasteajat

Vasteaika [s]	0,1; (dAP = 0)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s]	0...5

Painevalvonta

Vasteaika [s]	0,05
---------------	------

Lämpötilavalvonta

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	T09 = 0,5
--------------------------------	-----------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja
----------------------------	--

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9 CDV
Profiili	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-moodi	kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi	A
Prosessidata, analoginen	8
Prosessidata, binääri	2
Min. prosessijakso [ms]	7,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default
	Laite-ID 1543



Paineilmamittari

SDG6"/METRIS PB DN150

Liitäntä



OUT1/IO-Link:	Binäärilähtö virtaus Binäärilähtö lämpötila Binäärilähtö paine Pulssilähtö määrämittari signaalilähtö Esivalintalaskuri
OUT2/InD:	Binäärilähtö virtaus Binäärilähtö lämpötila Binäärilähtö paine analogialähtö virtaus analogialähtö lämpötila analogialähtö paine signaalilähtö Esivalintalaskuri Pulssilähtö määrämittari tulo laskurin nollaus