




Détecteur capacitif

KI-3200NFPKGP2T/US



- 1 couronne de LED
- 2 boutons de programmation



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm]		20
Interface de communication		IO-Link
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 90
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...36 DC
Consommation [mA]		< 20
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Principe de mesure		capacitif
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		200
Fréquence de commutation DC [Hz]		10
Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		20



Détecteur capacitif

KI-3200NFPKGP2T/US

Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation		-20...20
	[% de Sr]	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Smart Sensor	
Mode SIO	oui	
Temps de cycle de process min.	[ms]	101
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	388
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante	température de la face active: -25...110 °C	
Indice de protection	IP 65; IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z)
MTTF	[Années]	663
Données mécaniques		
Poids	[g]	88
Boîtier	boîtier fileté	
Type de montage	non encastrable	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	boîtier: PBT; Boutons-poussoir: TPE-U; fenêtre LED: PC	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Fonction Teach	oui	
Verrou électronique	oui	

**Détecteur capacitif**

KI-3200NFPKGP2T/US

Accessoires

Fourniture

écrous de fixation: 2


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A

**Raccordement**

4: OUT / IO-Link