




Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH-DPKG/6M



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		boîtier fileté
Application		
Caractéristique spécifique		Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	25
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	< 200; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90#%)	[mm]	< 200



Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH-DPKG/6M

Portée objet gris (rémission 18#%)	[mm]	< 200
Portée objet noir (rémission 6#%)	[mm]	< 190
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	17
Dimensions du spot lumineux valables pour		Portée
Suppression de l'arrière-plan		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	372

Données mécaniques

Poids	[g]	256,5
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires

Fourniture		écrous de fixation: 2
------------	--	-----------------------

Remarques

Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces



Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH-DPKG/6M

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu